

A 3 mm Abstand für Austausch mit Vollauszug  
 \* +3 mm mit Seitenstabilisierung


SKW Lichte Schubkastenweite  
 LW Lichte Korpusweite

SKL Schubkastenlänge  
 NL Nennlänge  
 \* Zusätzlich +12 mm mit Seitenstabilisierung


ISKL Innenschubkastenlänge  
 SKL Schubkastenlänge  
 NL Nennlänge  
 \* Zusätzlich +2 mm mit POSISTOP

### Schraubposition – Korpuschienen


Nennlänge NL (mm)



### Schubkastenbearbeitung



Bohrlehre 103 357 069 verwenden



Bohrlehre 103 357 069 verwenden